



**Balanza pesapersonas Step-On profesional con aprobación médica,
homologación opcionalmente**





Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme al reglamento (UE) 2017/745
- **1** Se puede ahorrar muchísimo tiempo, solo hay que tocarla, subir en la balanza y leer los valores
- Modelo robusto para el uso diario en el sector profesional
- Estructura ergonómica y optimizada
- Higiénica y fácil de limpiar
- Gracias a los pies de goma de altura regulable, la balanza se queda fija de forma segura
- Nivel de burbuja para nivelar la balanza exactamente, de serie
- **2** KERN MPD 200K-1EM: Idéntico con la MPD pero sin pantalla retroiluminada y adaptador de red, solamente puede ser utilizada con pilas. A causa de la resolución reducida velocidad de visualización muy rápida. A un muy buen precio
- **3** Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
- KERN MPD: Puede ser utilizada con pilas así como con adaptador de red; acumulador opcional
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Dimensiones de la plataforma de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
- Dimensiones totales A×P×A 365×490×120 mm
- Peso neto aprox. 9 kg

MPD 250K100M

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red externo de serie

MPD 200K-1EM

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm, sin retroiluminación
- Práctico funcionamiento a pilas, puede ser utilizada con pilas, 6×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 20 h

*En la UE, la verificación (evaluación de la conformidad de acuerdo con la NAWI 2014/31/UE) es obligatoria por ley para las balanzas destinadas a productos sanitarios; solicítela indicando los detalles de la ubicación de la instalación y el código postal.



| Modelo | Campo de pesaje | Lectura | Valor de verificación | Obligatorio por la ley Omologación |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| | [Max] kg | [d] kg | [e] kg | KERN |
| MPD 250K100M | 250 | 0,1 | 0,1 | 965-129 |
| MPD 200K-1EM | 250 | 0,2 | 0,2 | 965-129 |