

KERN MTA 400K-1M

KERN

Stabiele stasteunweegschaal voor een veilig gevoel tijdens het wegen – met medische goedkeuring voor het professionele gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Weegschalen voor staand materiaal
Productfamilie	MTA

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg; 400 kg
Aflesbaarheid [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,1 kg; 0,2 kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg; 4 kg
Resolutie	3.000, 2.000
Tarrabereik	-399,8 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	400 kg (M1)
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg; 0,2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓

Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	5 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	780×680×1100 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	200×55×128 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	600×600 mm
Afmetingen weegoppervlak	600×600 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	780×680×68 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal displaybhuizing	Kunststoffen
Waterpas	✓
Statief hoogte	940 mm
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Hold-functie	✓
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK

KERN MTA 400K-1M

KERN

Stabiele stasteunweegschaal voor een veilig gevoel tijdens het wegen – met medische goedkeuring voor het professionele gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel

	US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	20 h
Accu	MBC-A08
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	40 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,1 kg; 0,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-130
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	900×876×1375 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	42 kg
Brutogewicht ca.	65 kg

Verzendgewicht 216,8 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

