

KERN MWA 300K-1PM

KERN

Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



Display altezza cifre - cifra più piccola	5 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1180×1130×1180 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	880×840 mm
Dimensioni superficie di pesata	880×840 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	995×945×40 mm
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Livella	✓
Stativo altezza	940 mm
Supporto a parete	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia per sedie a rotelle
Famiglia di prodotti	MWA

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearità	± 0,1 kg
Peso minimo [Min]	2 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-299,9 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì

Funzioni

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Funzione Hold	✓
Protetta IP - cella di carico	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	6

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH

KERN MWA 300K-1PM

KERN

Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	6×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tempo di carica	20 h
Accumulatore	MBC-A08
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	40 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-129
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1255×1100×285 mm

Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	80 kg
Peso lordo ca.	90 kg
Peso di spedizione	90 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

