

KERN MWS 300K-1LM

KERN

Balança para macas de transporte com baixa altura de construção para condução com entrada cómoda - com licença médica e opcionalmente com aferição



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança para macas de transporte
Família de produto	MWS-L

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	300 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Linearidade	± 0,1 kg
Peso mínimo [Min]	2 kg
Resolução	3.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	300 kg (M1)
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,1 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Avaliação da conformidade possível	✓

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	1500×860×68 mm

Dimensões completamente montado (L×P×A)	1500×860×68 mm
Dimensões visor (L×P×A)	210×110×50 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	800×1200 mm
Dimensões superfície de pesagem	800×1200 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1500×860×68 mm
Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	aço, pintado
Material caixa do ecrã	Plásticos
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓
Rodas de transporte	✓
Comprimento do cabo	1,8 m
Visor comprimento do cabo	2 m
Células de carga - número	4

Funções	
Função PreTare	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função para cálculo do IMC	✓
Função Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off 4 min 5 min 2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	20

Interface	
Interfaces	RS-232 de série

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Adaptador AC e função de bateria (bateria não incluída)
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH

KERN MWS 300K-1LM

KERN

Balança para macas de transporte com baixa altura de construção para condução com entrada cómoda - com licença médica e opcionalmente com aferição

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Bateria	6×1.5 V AA
Bateria tiempo de carga	50 h
Acumulador	FOB-A08
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	45 h
Acumulador tiempo de carga	14 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-129
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1650×1008×123 mm
Peso líquido	42 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	42 kg
Peso bruto aprox.	55 kg
Peso de envio	55 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

