

# KERN OBB-A 1516

Unità a fluorescenza 100W HBO (B / G)

# KERN



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Unità di fluorescenza

### Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore da tavolo (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	AUS
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
	US
	CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
---	-------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	20 V
---	------

### Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

### Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	410×390×310 mm
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Peso di spedizione	9,9 kg