

KERN OBE 124C832

KERN

Os nossos microscópios de luz transmitida allround como solução digital completa para escola, formação profissional e laboratório



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Conjunto de microscópio digital
Família de produto	OBE-S

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões (L×P×A)	360×150×390 mm
Sistema ótico	Finita
Tubo tipo	Siedentopf
Tubo tipo	Trinocular
Ângulo de inclinação do tubo	30°
Tubo com rotação de 360°	✓
Qualidade da objectiva	acromático
	4×
Objectivas padrão	10×
	40×
Revólver de objectivas - locais de aparafusamento	4
Oculares fixos	✓
Compensação de dioptrias	um lado
Compensação de dioptrias [Min]	-5
Compensação de dioptrias [Max]	5
Método de contraste	Campo brilhante Campo escuro (opcional) Polarização (opcional)
Distribuição do trajeto óptico	20:80
Distância interpupilar [Max]	75 mm
Distância interpupilar [Min]	50 mm

Temperatura de cor	6000 K
Câmara tipo	USB3 Câmara para microscópio - C-Mount
Câmara - Tipo de sensor	CMOS
Câmara - Tamanho do sensor	1/2,5"
Câmara - Resolução	5,1 MP
Câmara - Profundidade de cor	Cor
Câmara - Framerate	14,2 - 101,2 fps
Câmara - Tipos de fixação	C-Mount rosca
Câmara - método de exposição	Rolling Shutter

Ocular

Ocular amplitude do campo	HWF
Ponto de vista	High Eye Point
Ocular ampliação	10 x
Ocular campo de visão	18 mm
Ocular diâmetro	23,2 mm

Focalizando

Accionamento fino mínimo	0,002 mm
Regulação de torque	✓
Campo visual [Min]	0,18 mm
Campo visual [Max]	4,5 mm
Mecanismo de focalização	parafuso macro-/micrométrico coaxial

Iluminação

Tipo de iluminação luz incidente	nenhuma
Intensidade da iluminação luz transmitida	3 W
Tipo de iluminação luz transmitida	LED
Intensidade da iluminação	Luz de transmissão
Iluminação regulável	Luz de transmissão
Filtro possível	✓

Funções

Câmara - software utilizado	externo (OXM 901, OXM 902)
	Win XP
	Win Vista
Sistemas operativos suportados	Win 7
	Win 8
	Win 10

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

KERN OBE 124C832

Os nossos microscópios de luz transmitida allround como solução digital completa para escola, formação profissional e laboratório

Fonte de alimentação por ficha tipo Dispositivo para rede com ficha

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional AUS
UK
US
CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 100 - 240 V

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max] 5 V, 1 A

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min] -5 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 560×440×330 mm

Peso líquido 5,768 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 6 kg

Peso bruto aprox. 8 kg

Peso de envio 16,3 kg

Interface

Interfaces USB 3.0

Pictogramas

STANDARD



OPTION

