


KERN ODC 841



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-84

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	68×68×46 mm
---------------------	-------------

Funktionen

Kamera - Verwendete Software	extern (OXM 902) Win 7 Win 8 Win 10 Win 11
Unterstützte Betriebssysteme	

Schnittstelle

Schnittstellen	USB 3.0
----------------	---------

Kamera

Kamera-Art	USB3 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera - Auflösung	20 MP
Kamera - Sensorart	Sony CMOS
Kamera - Sensorgröße	1"
Kamera - Farbtiefe	Farbe
Kamera - Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter
Kamera - Sensor Abmessungen	13,06×8,76 mm
Kamera - Pixel-Größe	2,4×2,4 µm
Kamera - FPS Bereich 1	15 FPS
Kamera - Auflösung Bereich 1	5440x3648

Kamera - FPS Bereich 2	50 FPS
Kamera - Auflösung Bereich 2	2736x1824
Kamera - FPS Bereich 3	60 FPS
Kamera - Auflösung Bereich 3	1824x1216
Kamera - Belichtungszeit [Min]	0,1 ms
Kamera - Belichtungszeit [Max]	15000 ms

Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5 V, 435 mA
--------------------------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×150×100 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,65 kg
Versandgewicht	0,6245 kg

Piktogramme

STANDARD

