


KERN ODC 841

KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopcamera
Productfamilie	ODC-84

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	68x68x46 mm
--------------------	-------------

Functies

Camera - Gebruikte software	externe (OXM 902)
Ondersteunde besturingssystemen	Win 7 Win 8 Win 10 Win 11

Interface

Interfaces	USB 3.0
------------	---------

Camera

Camera type	USB3 Microscoopcamera - C-Mount
Camera - resolutie	20 MP
Camera - sensortype	Sony CMOS
Camera - sensorformaat	1"
Camera - kleurdiepte	Kleur
Camera - typen bevestiging	C-mount
Camera - Belichtingsmethode	Rolling Shutter
Camera - Sensorafmetingen	13,06x8,76 mm
Camera - Pixelgrootte	2,4x2,4 µm
Camera - FPS bij resolutiebereik 1	15 FPS
Camera - Resolutiebereik 1	5440x3648

Camera - FPS bij resolutiebereik 2	50 FPS
Camera - Resolutiebereik 2	2736x1824
Camera - FPS bij resolutiebereik 3	60 FPS
Camera - Resolutiebereik 3	1824x1216
Camera - Belichtingstijd [Min]	0,1 ms
Camera - Belichtingstijd [Max]	15000 ms

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 435 mA
--	-------------

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	150x150x100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,6245 kg

Pictogrammen

STANDARD

