

KERN ORA 3WB

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-W

Meetsysteem

Toepassingsgebied	Wijn
Meetmethode	Refractie
schaalen	Brix Oechsle
Meetbereiken	0 % - 32 % 30 °Oe - 140 °Oe
Af leesbaarheden [d]	0,2 % 1 °Oe
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Schaal Brix	✓
Meetbereik Brix [Min]	0 %
Meetbereik Brix [Max]	32 %
Afdeling Brix	0,2 %
Schaal Oechsle	✓
Meetbereik Oechsle [Min]	30 °Oe
Meetbereik Oechsle [Max]	140 °Oe
Uitlezing Oechsle	1 °Oe

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	178×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog

Materiaal prisma

ZLaF3 lanthaan
vuursteenglas
nD=1,85544

Functies

Bescherming IP - complete unit -

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min] -5 °C
Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-290

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer
(B×D×H) 205×75×55 mm
Levertijden 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 215×94×65 mm
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 0,30 kg
Brutogewicht ca. 0,35 kg
Verzendgewicht 0,31 kg

Pictogrammen

STANDARD

