

# KERN ORM 2UN

**KERN**

Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro digitale
Famiglia di prodotti	ORM-UN

## Sistema di misura

Scale	Refractive index Brix Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	40 °C
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	0 °C
Divisioni [d]	0,0001 nD 0,1 % 0,001 sgU 0,001 sgU
Precisione	0,0003 nD 0,2 % 0,002 sgU 0,002 sgU
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Metodo di misurazione	Riflessione totale
Compensazione automatica della temperatura (ATC)	✓
Scala urina di cane (p. s.)	✓
Scala urina di gatto (p. s.)	✓
Campo di misura dell'indice di rifrazione [Min]	1,3330 nD
Campo di misura dell'indice di rifrazione [Max]	1,4200 nD
Letture dell'indice di rifrazione	0,0001 nD
Precisione dell'indice di rifrazione	±0,0003 nD

Scala dell'indice di rifrazione	✓
Campo di misura urina di cane (p. s.) [Min]	1,000
Campo di misura urina di cane (p. s.) [Max]	1,060
Letture urina di cane (p. s.)	0,001
Precisione urina di cane (p. s.)	±0,002
Campo di misura urina di gatto (p. s.) [Min]	1,000
Campo di misura urina di gatto (p. s.) [Max]	1,060
Letture urina di gatto (p. s.)	0,001
Precisione urina di gatto (p. s.)	±0,002
Campi di misura	1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU

Campo di applicazione	Urina
Precisione Brix	±0,2 %
Divisione Brix	0,1 %
Campo di misura Brix [Min]	0 %
Campo di misura Brix [Max]	50 %
Scala Brix	✓

## Design

Dimensioni (L×P×A)	121×58×25 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Digitale
Coperchio prisma	✓
Materiale del prisma	Vetro di lantano flint ZLaF3 nD=1,85544

## Funzioni

Misura del valore medio	✓
Numero di misura del valore medio	15
Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	60 sec

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria - Peso singolo	11,5 g

# KERN ORM 2UN

**KERN**

Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali

Batteria – Peso totale nell'articolo	11,5 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,95 Wh
Batteria – Contenuto di litio	0 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290
-------------------------------------------------	---------

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	170×110×50 mm
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×110×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,31 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761335660
Numero merceologico	90275000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD

