

KERN OSF 438

KERN

Het praktische en robuuste model voor school, opleiding, werkplaats en laboratorium



Categorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscop |
| Productgroep | Stereomicroscop |
| Productfamilie | OSF-43 |

Ontwerp

| | |
|------------------------------|----------------|
| Afmetingen (BxDxH) | 230x180x275 mm |
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Binoculair |
| Hoek van de tubus | 45° |
| Contrastmethode | Helderveld |
| Standaard objectieven | 1x 2x 3x |
| Oculairen vast | ✓ |
| Interpupilaire afstand [Min] | 55 mm |
| Interpupilaire afstand [Max] | 75 mm |
| Dioptrische aanpassing | een zijde |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -5 |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 5 |

Oculair

| | |
|----------------------|---|
| Oculair type | Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus |
| Oculair veldbreedte | WF |
| Oculair vergroting | 10x |
| Oculair gezichtsveld | 20 mm |
| Oculair diameter | 30,5 mm |

Objektief

| | |
|------------------------|--------------|
| Objektieven vergroting | 1x / 2x / 3x |
|------------------------|--------------|

Verlichting

| | |
|---|------------------------------------|
| Verlichtingssterkte | Opvallend licht Doorverlichting |
| Type verlichting invallend licht | LED |
| Type verlichting doorvallend licht | LED |
| Verlichtingsintensiteit invallend licht | 1 W |
| Verlichtingsintensiteit doorvallend licht | 0,35 W |

Focus

| | |
|---------------------|----------------------|
| Blikveld [Min] | 6,7 mm |
| Blikveld [Max] | 20 mm |
| Draaimomentregeling | ✓ |
| Werkende afstand | 57 mm |
| Focusmechanisme | grove scherpstelling |

Stereomicroscopstandaard

| | |
|--------------|------------|
| Type statief | mechanisch |
|--------------|------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|-----------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | AUS UK US CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 4,5 V |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 340x310x225 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |

KERN OSF 438

KERN

Het praktische en robuuste model voor school, opleiding, werkplaats en laboratorium

| | |
|------------------|--------|
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,8 kg |
| Verzendgewicht | 4,7 kg |

Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761170100 |
| Goederencode | 90111000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

Pictogrammen

STANDARD

