

## Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

**Consejo:** Estas unidades de iluminación están también disponibles con enchufe de red de UK. Vaya a visitar nuestra tienda en línea o llámenos por teléfono



OZB-A4571



OZB-A4572



OBB-A6102



OZB-A7101

### Características

- Para obtener una máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica, elija aquí la iluminación que prefiera
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto
- Ya se trate de la iluminación de anillos, que ahorra espacio, o de fuentes de luz fría con fibra óptica, nuestra gama satisfará cualquier necesidad
- Con el anillo de luz de polarización **OZB-A7101**, está disponible un excelente componente especialmente optimizado para ver superficies brillantes
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5 y OZG-4

Modelo	Intensidad de la iluminación	Diámetro interior	Temperatura del color	Puede atenuar	Puede dividirse en segmentos	Filtro de polarización
<b>KERN</b>		mm	K			
<b>OZB-A4571</b>	4W-LED	60	7000 - 11000	✓		
<b>OZB-A4572</b>	4W-LED	60	6500 - 7000	✓	✓	
<b>OBB-A6102</b>	4,5W-LED	63	5500	✓		
<b>OZB-A7101</b>	4,5W-LED	62	6500 - 7000	✓		✓

✓ = incluido en el suministro

## Iluminación de cuello de cisne KERN OZB-IF



OZB-A4516



OZB-A4515



Ejemplo de aplicación

### Características

- Con la lámpara LED de cuello de cisne **OZB-A4516** de 20 W con haz luminoso enfocable puede adaptar su iluminación de forma individual. Una radiación difusa o puntual le permite iluminar de forma óptima su muestra

Modelo	Descripción del artículo	Largo	Intensidad de la iluminación	Temperatura del color	Puede atenuar
<b>KERN</b>		mm		K	
<b>OZB-A4515</b>	Cuello de cisne doble LED	300	6W	5600 - 6300	✓
<b>OZB-A4516</b>	Fuente de luz fría LED con doble cuello de cisne	540	20W	6400	✓

✓ = incluido en el suministro