

# KERN OZG 493

**KERN**

Lo specialista per gioiellieri e industria orafa



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZG-4

## Design

Dimensioni (L×P×A)	310×170×350 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Procedimento a contrasto	Campo luminoso Campo oscuro
Oculari fissi	✓
Distanza interpupillare [Min]	55 mm
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

## Oculare

Tipo di oculare	Eyepiece WF 10 x / Ø 20mm with anti-fungus
Oculare ampiezza del campo	WF
Oculare ingrandimento	10 x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30,5 mm

## Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,7 x - 3,6 x
-------------------------	---------------

## Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante
Tipo di illuminazione luce incidente	Halogen
Tipo di illuminazione luce trasmessa	Alogeno
Intensità di illuminazione luce incidente	10 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	10 W

## Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	5,6 mm
Campo visivo [Max]	28 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7 x
Ingrandimento totale standard [Max]	36 x
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	3,6 x
Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	86 mm
Rapporto di ingrandimento	5,1:1
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico

## Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	pilastro
------------------	----------

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

# KERN OZG 493

**KERN**

Lo specialista per gioiellieri e industria orafa

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×365×245 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	8,4 kg

## Pittogrammi

### STANDARD

