

KERN OZL 963UK

KERN

Voorgedefinieerde stereomicroscopie set met eenvoudige telescooparm en 4,5W LED-ringverlichting voor meer flexibiliteit op uw werkplek



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopie
Productgroep	Stereomicroscopie set
Productfamilie	OZL-9

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	700x255x600 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Straalpadverdeling	100:0
Contrastmethode	Helderveld
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

Oculair

Oculair type	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Oculair veldbreedte	HWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,7 x - 4,5 x
------------------------	---------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht
Type verlichting invallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	4,5 W
Verlichting dimbaar	Opvallend licht

Focus

Blikveld [Min]	4,4 mm
Blikveld [Max]	28,6 mm
Totale standaardvergroting [Min]	7 x
Totale standaardvergroting [Max]	45 x
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Monsterhoogte [Max]	140 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	100 mm
Vergroting	6,4:1
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscopie standaard

Type statief	universeel (telescooparm met plaat)
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

KERN OZL 963UK



Voorgedefinieerde stereomicroscopset met eenvoudige telescooparm en 4,5W LED-ringverlichting voor meer flexibiliteit op uw werkplek

Afmetingen verpakking (B×D×H) 820×420×240 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 18 kg

Brutogewicht ca. 22 kg

Verzendgewicht 20,5 kg

Pictogrammen