



OZM + ODC 825/832



OZP + ODC 825/832



OZP + ODC 241

Ottica di altissimo livello e illuminazione potente unite alla grande flessibilità e agli strumenti digitali

Caratteristiche

- Gli stereomicroscopi della serie OZM e della serie OZP sono disponibili anche come soluzione digitale completa per le analisi dirette. A scelta con tablet adattato o fotocamera C-Mount. Naturalmente l'adattatore C-Mount adatto è incluso in dotazione
- La fotocamera per tablet adattata KERN ODC 241 è stata sviluppata specificamente per l'esame semplice, comodo e diretto del campione sullo schermo. Perfetta per scolari e studenti durante lo studio o a scopi dimostrativi in laboratorio
- La fotocamera adattata C-Mount è disponibile in diverse versioni ed è idonea all'utilizzo universale
- In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l'uso in diverse lingue

Dati tecnici

- Sistema ottico: Ottica Greenough
- Distribuzione del fascio: 0:100
- Distanza interpupillare: 52 mm – 76 mm
- Compensazione diottrica bilaterale
- Peso netto ca. 6 kg
- Oculare: HSWF 10x/Ø 23 mm
- Stativo: pilastro
- Illuminazione: LED da 3 W (luce riflessa + luce passante), Illuminazione dimmerabile anche separatamente

OZM 544

- Tubo inclinato a 45°
- Rapporto di ingrandimento 6,4:1
- Campo visivo: Ø 32,8 mm – 5,1 mm
- Obiettivo: 0,7x – 4,5x
- Dimensioni totali L×P×A 330×285×510 mm

OZP 558

- Tubo inclinato a 35°
- Rapporto di ingrandimento 9,2:1
- Campo visivo: Ø 38,3 mm – 4,2 mm
- Obiettivo: 0,6x – 5,5x
- Dimensioni totali L×P×A 330×285×540 mm

Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo

Modello	Fotocamera inclusa	Fotocamera Risoluzione	Fotocamera Interfaccia	Fotocamera Frequenzadei fotogrammi	Fotocamera Sensore
KERN					
OZM 544C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZM 544C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"