

KERN OZM 933UK

KERN

Voorgedefinieerde stereomicroscopsets met PREMIUM universele standaard en verlichting voor een goed functionerende werkplek



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscop |
| Productgroep | Stereomicroscop set |
| Productfamilie | OZM-9 |

Ontwerp

| | |
|------------------------------|--------------|
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Trinoculair |
| Hoek van de tubus | 45° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Straalpadverdeling | 100:0 |
| Contrastmethode | Helderveld |
| Interpupilaire afstand [Min] | 52 mm |
| Interpupilaire afstand [Max] | 76 mm |
| Dioptrische aanpassing | beide zijden |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -6 |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 6 |

Oculair

| | |
|----------------------|--|
| Oculair type | Eyepiece HSWF 10 x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |
| Oculair veldbreedte | HSWF |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Oculair vergroting | 10 x |
| Oculair gezichtsveld | 23 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

Objektief

| | |
|------------------------|---------------|
| Objectieven vergroting | 0,7 x - 4,5 x |
|------------------------|---------------|

Verlichting

| | |
|---|-----------------|
| Verlichtingssterkte | Opvallend licht |
| Type verlichting invallend licht | LED |
| Verlichtingsintensiteit invallend licht | 4,5 W |
| Verlichting dimbaar | Opvallend licht |

Focus

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Blikveld [Min] | 5,1 mm |
| Blikveld [Max] | 32,8 mm |
| Totale standaardvergroting [Min] | 7 x |
| Totale standaardvergroting [Max] | 45 x |
| Zoom [Min] | 0,7 x |
| Zoom [Max] | 4,5 x |
| Monsterhoogte [Max] | 130 mm |
| Draaimomentregeling | ✓ |
| Werkende afstand | 110 mm |
| Vergroting | 6,4:1 |
| Focusmechanisme | grove scherpstelling |

Stereomicroscopstandaard

| | |
|---|---|
| Type statief | universeel (kogelgelagerde dubbele arm met plaat) |
| Diameter bevestiging universeel standaard (Ø) | 37 mm |
| Diameter bevestiging microscoopkop (Ø) | 76 mm |

Stroomvoorziening

| | |
|--|----------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | UK |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 700×520×350 mm |

KERN OZM 933UK



Voorgedefinieerde stereomicroscopsets met PREMIUM universele standaard en verlichting voor een goed functionerende werkplek

| | |
|------------------|--------------|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 28 kg |
| Brutogewicht ca. | 32 kg |
| Verzendgewicht | 30,6 kg |

Pictogrammen