

KERN OZP 558

KERN

Professioneel en krachtig dankzij het uitermate hoge vergrotingsbereik, de krachtige verlichting en de eerste klas optiek



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoop
Productfamilie	OZP-5

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	330x285x470 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	35°
Tubus 360° rotatie	✓
Straalpadverdeling	0:100
Contrastmethode	Helderveld Donkerveld (optioneel)
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6

Oculair

Oculair type	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculair veldbreedte	HSWF
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,6x - 5,5x
------------------------	-------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	3 W
Verlichting dimbaar	Opvallend licht + Doorverlichting, afzonderlijk

Focus

Blikveld [Min]	4,2 mm
Blikveld [Max]	38,3 mm
Totale standaardvergroting [Min]	6x
Totale standaardvergroting [Max]	55x
Zoom [Min]	0,6x
Zoom [Max]	5,5x
Monsterhoogte [Max]	110 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	108 mm
Vergroting	9,2:1
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	pilaar
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 2000 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø

KERN OZP 558

Professioneel en krachtig dankzij het uitermate hoge vergrotingsbereik, de krachtige verlichting en de eerste klas optiek

binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×370×340 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761169395
Goederencode	90111000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

