



OZM + ODC 825/832



OZP + ODC 825/832



OZP + ODC 241

Una óptica de primera categoría, así como una potente iluminación, combinadas con una gran flexibilidad y herramientas digitales

Características

- Los microscopios estereoscópicos de las series OZM y OZP son disponible también como solución integral digital para poder realizar exámenes en directo. Alternativamente, con tableta adaptada o cámara con C-Mount. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
- La cámara de tableta adaptada KERN ODC 241 se ha diseñado especialmente para poder examinar las muestras directamente en la pantalla de forma fácil y cómoda. Resulta ideal para estudiantes, con fines formativos, o para realizar demostraciones en el laboratorio
- La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
- El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Datos técnicos

- Sistema óptico: Óptica Greenough
- Distribución de la trayectoria óptica: 0:100
- Distancia interpupilar: 52 mm – 76 mm
- Compensación de dioptrías de ambos lados
- Peso neto aprox. 6 kg
- Ocular: HSWF 10x/Ø 23 mm
- Caballete: pilar
- Iluminación: LED de 3 W (iluminación incidente y de transmisión), Iluminación regulable independiente

OZM 544

- Tubo inclinado 45°
- Proporción de ampliación 6,4:1
- Campo visual: Ø 32,8 mm – 5,1 mm
- Objetivo: 0,7x – 4,5x
- Dimensiones totales A×P×A 330×285×510 mm

OZP 558

- Tubo inclinado 35°
- Proporción de ampliación 9,2:1
- Campo visual: Ø 38,3 mm – 4,2 mm
- Objetivo: 0,6x – 5,5x
- Dimensiones totales A×P×A 330×285×540 mm

Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo

Modelo	Cámara incluida	Cámara Resolución	Cámara Interfaz	Cámara Framerate	Cámara Sensor
KERN					
OZM 544C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZM 544C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OZP 558T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"