

KERN PCD 10K-3

KERN

Balança de precisão de alta resolução com visor amovível para a máxima flexibilidade



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança de laboratório
Grupo de produto	Balança de precisão
Família de produto	PCD

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	10000 g
Leitura [d]	1 g
Reprodutibilidade	1 g
Linearidade	± 3 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	2 kg
Resolução	10.000
Zona de tara	10000 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	2 kg; 5 kg; 7 kg; 10 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	5 g
Fluência máxima (15 minutos)	4 g
Fluência máxima (30 minutos)	8 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo

lb
oz
ffa
tol

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	21 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	165×280×75 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	165×280×75 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	165×280×75 mm
Dimensões visor (L×P×A)	140×46×75 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	160×160 mm
Dimensões superfície de pesagem	160×160 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	165×165×73 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material caixa do ecrã	Plásticos
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna altura	250 mm
Coluna inclinação	✓
Visor comprimento do cabo	1,2 m

Funções

Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Determinação de percentagens	✓
Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	5.000
Menor peso parcial na contagem de unidades	2 g
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	20 g
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 25, 50
Função Peak	✓

KERN PCD 10K-3

KERN

Balança de precisão de alta resolução com visor amovível para a máxima flexibilidade

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off
--------------------------------------------------------------	--------------

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
------------------------------------------------	-----

Função de tarar	manualmente (várias vezes)
-----------------	----------------------------

Número de teclas para operação	5
--------------------------------	---

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

EasyTouch (ET) - Tipo de ligação	RS232
----------------------------------	-------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
-------------------------------------	---------------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	US
--------------------------------------------------------------------	----

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---------------------------------------------------------------------	-------------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 300 mA
----------------------------------------------------------------	-------------

Bateria	9 V Block
---------	-----------

Conexão da bateria	Terminais de encaixe
--------------------	----------------------

Bateria tiempo de carga	12 h
-------------------------	------

Acumulador	PCD-A04
------------	---------

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	12 h
----------------------------------------------------	------

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	24 h
----------------------------------------------------	------

Acumulador tiempo de carga	10 h
----------------------------	------

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
----------------------------	------

Temperatura ambiente [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Humidade ambiente [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C
------------------------------------	-------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
--------------------------------------------------------	---------

Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
----------------------------------------	---------

Número do artigo para certificado de conformidade	969-517
---------------------------------------------------	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×360×165 mm
--------------------------------	----------------

Método de envio	Serviço de encomendas
-----------------	-----------------------

Peso líquido aprox.	1,8 kg
---------------------	--------

Peso bruto aprox.	2,6 kg
-------------------	--------

Peso de envio	3 kg
---------------	------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

