

KERN PCJ 6000-1M-Prepack

KERN

La soluzione completa per i processi di preconfezionamento, opzionalmente con omologazione



Software EasyTouch

SET-17
PrePack

Categoria

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Pacchetto software bilancia |
| Gruppo di prodotti | Bilancia di preconfezionamento |
| Famiglia di prodotti | PCJ-Prepack |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 6 kg |
| Divisione [d] | 100 mg |
| Riproducibilità | 100 mg |
| Linearità | ± 300 mg |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Peso minimo [Min] | 5 g |
| Risoluzione | 60.000 |
| Range di tara | 6 kg |
| Possibili punti di regolazione | 2 kg; 6 kg |
| Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard | 2 °C |
| Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard | 8 h |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 120 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 300 mg |
| Possibilità di valutazione della conformità | ✓ |

Design

| | |
|---|---------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 163×245×80 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 163×245×80 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 150×170 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 150×170 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|-----------------|
| Memoria fiscale | memoria interna |
| Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria | 250.000 |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) | 30.000 |
| Peso di riferimento conteggio inseribile | ✓ |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 200 mg |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 2 g |

Interfaccia

| | |
|--------------------------------|-------------|
| EasyTouch (ET) - Compatibilità | Vollständig |
|--------------------------------|-------------|

Alimentazione

| | |
|---|---------|
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Batteria capacità | 220 mAh |
| Batteria tensione | 3 V |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 24 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 48 h |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente [Min] | 15 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |

Omologazione

| | |
|---|-----|
| Marchio CE | ✓ |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Divisione di verifica [e] | 1 g |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-217 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

KERN PCJ 6000-1M-Prepack




La soluzione completa per i processi di confezionamento, opzionalmente con omologazione

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 235×365×175 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 2,8 kg |
| Peso lordo ca. | 3,4 kg |
| Peso di spedizione | 3,38 kg |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

