

# KERN PNJ 12000-1M

# KERN

De nieuwe standaard met het robuuste stemvork-meetsysteem



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Precisieweegschaal
Productfamilie	PNJ

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Stemvork
Weegbereik [Max]	12000 g
Weegbereik [Max] (ct)	60000 ct
Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	1 ct
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Minimumgewicht [Min]	5 g
Minimumgewicht [Min] (ct)	50 ct
Resolutie	120.000
Tarrabereik	12000 g
Justeermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt

tl (Singap, Malays)  
mo  
lb  
oz  
tol

Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) g  
ct

Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	109×27 mm
Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	196×293×89 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	190×190 mm
Afmetingen weegoppervlak	190×190 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	190×190×89 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Percentage bepalen	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Capaciteitsaanduiding	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	120.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 30, 50, 100
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	5

# KERN PNJ 12000-1M

# KERN

De nieuwe standaard met het robuuste stemvork-meetsysteem

## Interface

Interfaces	RS-232 standaard
EasyTouch (ET) - Type aansluiting	über alle verfügbare Schnittstellen möglich

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	AUS
	UK
	US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	CH
	EURO
	AUS
	UK

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
--	-------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5,95 V, 1 A
--	-------------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
--	---

Nauwkeurigheidsklasse	II
-----------------------	----

IJkeenheid [e]	1 g
----------------	-----

IJkeenheid [e] (ct)	10 ct
---------------------	-------

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-217
--	---------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×410×220 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht	3,624 kg
--------------	----------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	3,8 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	5,0 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	5,9 kg
----------------	--------

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

