

KERN RPB 15K2DM

KERN

Balança de balcão com posições de memória para preços de artigos



Célula de pesagem tipo	Tscale BX6
------------------------	------------

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	15 mm
Ecrã adicional	15 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	283×318×110,3 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	204×263 mm
Dimensões superfície de pesagem	204×263 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	270×200×15 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna rotativa	no
Coluna inclinação	no
Células de carga - número	1

Funções

Função de cálculo do preço	✓
PLU - total	10
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manual (uma vez)
Número de teclas para operação	20

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Tipo de fonte de alimentação	Dispositivo para rede com ficha

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança calculadora de preços
Família de produto	RPB

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	6 kg; 15 kg
Leitura [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Reprodutibilidade	0,002 kg; 0,005 kg
Linearidade	± 0,006 kg; 0,015 kg
Peso mínimo [Min]	0,04 kg
Resolução	3.000, 3.000
Resolução terminal (não calibrável)	6.000
Resolução terminal (calibrável)	6.000
Zona de tara	-14,995 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	15 kg (M1)
Tempo transitório	1 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,025 kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Avaliação da conformidade possível	✓
Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Unidades de medição	kg g
Unidade pré-ajustada	kg

KERN RPB 15K2DM

KERN

Balança de balcão com posições de memória para preços de artigos

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Comprimento do cabo da fonte de alimentação	180 cm
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Fonte de alimentação removível	removível
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max]	12 V, 500 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Ficha oca, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, comprimento 9,5 mm
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Bateria	sem bateria
Acumulador	6 V, 3.2 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	60 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,002 kg; 0,005 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	510×342×196 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	6,8 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761204744
Número de mercadoria	84238125
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

