

KERN RIB 30K-2HM

KERN

Balança para loja robusta com memória grande para artigos, filosofia de utilização confortável, opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança calculadora de preços
Família de produto	RIB

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	15 kg; 30 kg
Leitura [d]	0,005 kg; 0,01 kg
Reprodutibilidade	0,005 kg; 0,01 kg
Linearidade	± 0,005 kg; 0,01 kg
Peso mínimo [Min]	0,1 kg; 0,2 kg
Avaliação da conformidade possível	✓
Resolução	3.000, 3.000
Zona de tara	30 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	30 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	30 kg
Tempo transitório	2 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Tipo de balança	Balança de gama múltipla
Unidades de medição	kg
Unidade pré-ajustada	kg
Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã segmentos	7
Ecrã altura de dígitos	18 mm
Ecrã adicional	18 mm Stative

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	325×340×115 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	325×340×405 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	294×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	294×225 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	plástico
Material caixa do ecrã	plástico
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna altura	405 mm

Funções

Função de cálculo do preço	✓
PLU - teclas directas	10
PLU - total	20
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min off 5 min 10 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off 30 min seleccionável 15 min
Função de tarar	manual (uma vez)
Número de teclas para operação	33

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Tipo de fonte de alimentação	Dispositivo para rede com ficha

KERN RIB 30K-2HM

KERN

Balança para loja robusta com memória grande para artigos, filosofia de utilização confortável, opcionalmente com aferição

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Fonte de alimentação removível	removível
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 1000 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Interior plus, exterior menos
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Bateria	sem bateria
Conexão da bateria	Terminais de encaixe
Bateria - peso individual	741,8 g
Acumulador	6 V, 4 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	40 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	80 h
Acumulador tiempo de carga	14 h
Bateria/acumulador ligado	conexão eléctrica fixa, não isolada

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,005 kg; 0,01 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkks	963-128

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	450×400×210 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	7,6 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761180789
Número de mercadoria	84238125
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

