

KERN RIB 6K-3HM

KERN

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia prezzatrice
Famiglia di prodotti	RIB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	3 kg; 6 kg
Divisione [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Riproducibilità	0,001 kg; 0,002 kg
Linearità	± 0,001 kg; 0,002 kg
Peso minimo [Min]	0,02 kg; 0,04 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Range di tara	6 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	6 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	7
Display altezza cifre	18 mm
Display aggiuntivo	18 mm Stative

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	325×340×115 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	325×340×405 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	315×225 mm
Dimensioni superficie di pesata	315×225 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Plastica
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	405 mm

Funzioni

Funzione di calcolo del prezzo	✓
PLU - tasti diretti	10
PLU - totale	20
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off 5 min 10 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 30 min selezionabile 15 min
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	33

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete

KERN RIB 6K-3HM

KERN

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
---	------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
---	-------------------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1000 mA
---	---------------

Tipo di batteria/accumulatore	Pb
-------------------------------	----

Batteria	nessuna batteria
----------	------------------

Collegamento della batteria	Terminali a innesto
-----------------------------	---------------------

Accumulatore	6 V, 4 Ah
--------------	-----------

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	40 h
---	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	80 h
---	------

Accumulatore tempo di carica	14 h
------------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Umidità ambientale [Min]	0 %
--------------------------	-----

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Valutazione della conformità possibile ex works	✓
---	---

Classe di precisione	III
----------------------	-----

Divisione di verifica [e]	0,001 kg; 0,002 kg
---------------------------	--------------------

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
--	---------

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	440×380×215 mm
--------------------------------	----------------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------


Peso netto ca.	3,8 kg
----------------	--------

Peso lordo ca.	4,6 kg
----------------	--------

Peso di spedizione	7,2 kg
--------------------	--------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

