

KERN RIB 6K-3M

KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Prijsweegschaal |
| Productfamilie | RIB |

Meetsysteem

| | |
|---|--------------------------------------|
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Weegbereik [Max] | 3 kg; 6 kg |
| Af leesbaarheid [d] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Linearisatie | ± 0,001 kg; 0,002 kg |
| Minimumgewicht [Min] | 0,02 kg; 0,04 kg |
| Resolutie | 3.000, 3.000 |
| Tarrabereik | 6 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 5 kg (F2); 1 kg (F2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 6 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min; 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |

Scherm

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm segmenten | 7 |
| Scherm cijferhoogte | 18 mm |
| Extra scherm | 18 mm Stative |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 325×340×115 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 325×340×115 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 294×225 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 294×225 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | Kunststoffen |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|--|---|
| Functie voor prijsberekening | ✓ |
| PLU - directe toetsen | 10 |
| PLU - totaal | 20 |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 3 min off 5 min 10 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min off 30 min selecteerbaar 15 min |
| Tarreerfunctie | handleiding (eenmalig) |
| Aantal toetsen voor bediening | 33 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS |


KERN RIB 6K-3M

KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY



| | |
|---|-------------------------------------|
| | UK |
| | US |
| | CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 1000 mA |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij | geen batterij |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Accu | 6 V, 4 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 40 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 80 h |
| Accu oplaadtijd | 14 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Approval

| | |
|--|--------------------|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,001 kg; 0,002 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 380×380×150 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,6 kg |
| Verzendgewicht | 4,5 kg |