

# KERN SO 200K

# KERN

Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux



Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
---	-------

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkart	Alkali(-Mangan)
Batterie	9 V Block
Batterieanschluss	9V Block
Batterie-Spannung	9 V

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-190
-------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×165×55 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,57 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Umwelt/ Arbeitssicherheit
Produktgruppe	Lichtmessgerät
Produktfamilie	SO

## Messsystem

Messkopf Messfrequenz	2 Hz
Schallpegelmessgerät Sensortyp	Silikon-Diode
Messbereich [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Ablesbarkeit Beleuchtungsstärke [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Einheiten	lx fc

## Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	16 mm

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	100×55×25 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	100×55×25 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	160×72×40 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Kabellänge	1 m

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓