

SAUTER SO 200K

KERN

Photomètre pour une mesure précise jusqu'à 200 000 lux



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Photomètre
Famille de produits	SO

Système de mesure	
Tête de mesure fréquence de mesure	2 Hz
Sonomètre type de capteur	Diode en silicone
Plage de mesure [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Lecture éclaircissement [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Unités de mesure	lx fc

Écran	
Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	16 mm

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	100×55×25 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	100×55×25 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	160×72×40 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Longueur de câble	1 m

Fonctions	
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
--	-------

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	9 V bloc
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile tension	9 V

Conditions environnementales	
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

Services	
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-190

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	205×165×55 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,57 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

