

KERN SO 200K

KERN

Instrumento para medição precisa da luz até 200 000 Lux



Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	1 min
--	-------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	9 V Block
Conexão da bateria	Bloco de 9v
Bateria tensão	9 V

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-190
---	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	205×165×55 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,57 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Ambiente/Segurança no trabalho
Grupo de produto	Instrumento para medição precisa da luz
Família de produto	SO

Sistema de medição

Cabeça de medição frequência	2 Hz
Sonómetro tipo de sensor	Diodo de silicone
Gama de medição [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Leitura iluminação [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Unidades de medição	lx fc

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	16 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	100×55×25 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	100×55×25 mm
Dimensões visor (L×P×A)	160×72×40 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	Plásticos
Comprimento do cabo	1 m

Funções

Função Hold	✓
Função Peak	✓