

KERN 572-55

KERN

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0



ct
mo
lb
oz
ffa

Écran	
Écran type	LCD
Écran type	LED à 7 segments
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	89×30 mm
Écran segments	7
Écran hauteur de chiffres	21 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais Langage symbolique

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	180×310×85 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	180×310×90 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	160×200 mm
Dimensions surface de pesée	160×200 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	Acier inoxydable
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions	
Fonction PreTare	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Détermination de pourcentage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Pesage de charges suspendues	Crochet (en option)
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	400.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	50 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	500 mg
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, free, Input

Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	572

Système de mesure	
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	20 kg
Lecture [d]	0,00005 kg
Reproductibilité	0,0001 kg
Linéarité	± 0,00025 kg
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Résolution	400.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	20 kg (F1)
Points d'ajustage possibles	5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	4 h
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,00025 kg
Fluage maximal (15 minutes)	500 mg
Fluage maximal (30 minutes)	1 g
Unité pré-réglée	kg

	kg
	g
	dwt
Unités de mesure	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)

KERN 572-55

KERN

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off
------------------------------------------------------------------	-----

Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
------------------	-------------------------------

Nombre de touches pour l'utilisation	5
--------------------------------------	---

Interface

Interfaces	RS-232 (en option) Bluetooth (en option) Ethernet (en option) USB-Device (en option) KUP WiFi (en option)
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EasyTouch (ET) - Compatibilité	vollständig
--------------------------------	-------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
---------------------	---------------------------------

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
--------------------------	---------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
----------------------------------------------------------------------------	------------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
------------------------------------------------------------	------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
----------------------------------------------------------	------------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5,9V, 1A
------------------------------------------------------	----------

Type de pile/accu	Li-Ion
-------------------	--------

Batterie autonomie - avec rétroéclairage	24 h
------------------------------------------	------

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	48 h
------------------------------------------	------

Batterie temps de chargement	8 h
------------------------------	-----

Batterie en option	Batterie en option (factory)
--------------------	------------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Température ambiante [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
------------------------------	------

Température de stockage [Min]	-20 °C
-------------------------------	--------

Température de stockage [Max]	60 °C
-------------------------------	-------

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
----------------------------------------	---------

Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
------------------------------------------------	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----

Dimensions emballage (L×P×H)	400×340×220 mm
------------------------------	----------------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	2,8 kg
----------------	--------

Poids brut env.	4,4 kg
-----------------	--------


Poids d'expédition	6 kg
--------------------	------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

