

KERN ADJ 200-4

KERN

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche con calibrazione interna



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia analitica
Famiglia di prodotti	ADJ

Sistema di misura

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata [Max]	220 g
Divisione [d]	0,0001 g
Risoluzione	2.200.000
Linearità	± 0,0004 g
Riproducibilità	0,0002 g
Unità di misura	g ct lb oz

Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard	2 °C
--	------

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Peso di calibrazione consigliato	200 g (E2)
Possibili punti di regolazione	100 g; 200 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	8 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0005 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	3 h
Unità preimpostata	g

Divisione carato [d] (ct)	0,0005 ct
Portata [Max] (ct)	1100 ct
Scorrimento massimo (30 minuti)	2 mg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Scorrimento massimo (15 minuti)	1 mg

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	7 segmenti LED
Display retroilluminato	sì
Display barrette	7
Display altezza cifre - cifra più piccola	16 mm
Display altezza cifre	16 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	230×310×330 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	170×160×205 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	175×175×230 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	alluminio fuso, plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	90 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓
Livella	✓

Funzioni

Determinazione percentuale	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	220.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, 100
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

KERN ADJ 200-4

KERN

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche con calibrazione interna

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V; 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Min]	20 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×443×396 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	11,4 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-101
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
EasyTouch (ET) - Tipo di connessione	RS232

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

