


KERN ADJ 600-C3

KERN

La moins chère des balances d'analyse avec ajustage interne



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance d'analyse
Famille de produits	ADJ

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Compensation de force
Portée [Max]	600 ct
Portée [Max] (ct)	600 ct
Lecture [d]	0,001 ct
Lecture carat [d] (ct)	0,001 ct
Reproductibilité	0,002 ct
Linéarité	± 0,004 ct
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
Résolution	600.000
Plage de tare	600 ct
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Points d'ajustage possibles	100 g; 120 g
Ajustage automatique - Écart de température standard	2 °C
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	3 h
Temps de stabilisation	4 s
Temps de préchauffage	4 h
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,0025 ct
Fluage maximal (15 minutes)	2 mg
Fluage maximal (30 minutes)	4 mg
Unité pré-réglée	g

Unités de mesure	g ct lb oz
------------------	---------------------

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran segments	7
Écran hauteur de chiffres	16 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	230×310×210 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'intérieur (L×P×H)	170×160×110 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'extérieur (L×P×H)	175×175×130 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	90 mm
Dimensions surface de pesée	90 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau chambre de protection	Verre
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Détermination de pourcentage	✓
Fonction Standby	✓
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	120.000
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	10 mg
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, 102
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	6

Interface

Interfaces	RS-232 de série
EasyTouch (ET) - Type de connexion	RS232

KERN ADJ 600-C3

KERN

La moins chère des balances d'analyse avec ajustage interne

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V; 2 A

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	30 °C
Humidité atmosphérique [Min]	20 %
Humidité atmosphérique [Max]	85 %
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-101
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	336×455×425 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	7 kg
Poids d'expédition	13 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

