


KERN ADJ 600-C3

KERN

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche con calibrazione interna



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia analitica
Famiglia di prodotti	ADJ

Sistema di misura

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata [Max]	600 ct
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
Divisione [d]	0,001 ct
Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard	2 °C
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	3 h
Riproducibilità	0,002 ct
Linearità	± 0,004 ct
Risoluzione	600.000
Range di tara	600 ct
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Possibili punti di regolazione	100 g; 120 g
Tempo di stabilizzazione	4 s
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 ct
Portata [Max] (ct)	600 ct
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g ct lb oz

	PCS %
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 mg
Unità preimpostata	g
Divisione carato [d] (ct)	0,001 ct

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	7
Display altezza cifre	16 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	230×310×210 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	170×160×110 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	175×175×130 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	90 mm
Dimensioni superficie di pesata	90 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,4 Nm

Funzioni

Determinazione percentuale	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	120.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, 100
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

KERN ADJ 600-C3

KERN

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche con calibrazione interna

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V; 2 A
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Min]	20 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-101
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	336×455×425 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,6 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	13 kg
Peso volumetrico della spedizione	13 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761220478
Numero merceologico	90160010

Classificazione REACH

nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

