


KERN BFC 4T-4D

KERN

Vloerweegschaal met nauwkeurige uitlezing en met vastgeschroefd weegplateau (IP67)



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Vloerweegschaal |
| Productfamilie | BFC |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Weegstelsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Weegbereik [Max] | 2000 kg; 4000 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Linearisatie | ± 0,3 kg; 0,6 kg |
| Resolutie | 20.000, 20.000 |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 4000 kg (M1) |
| Inslingertijd | 3 s |
| Linearisatie in punten | 2 |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,5 kg |
| Weegcel - verbinding | 6-draads |
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Eenheden | kg g lb ffa PCS % |
| Maximale kruip (15 minuten) | 800 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 1,6 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Weegcel type | ZEMIC H8C 1.5 ton |

Scherm

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD met achtergrondverlichting |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 160×60 mm |
| Scherm segmenten | 6 |
| Scherm cijferhoogte | 48 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|-------------------------------------|---|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 220×150×66,5 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1500×1250 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 1500×1250 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1500×1250×85 mm |
| Materiaal weegoppervlak | staal, gepoedercoat |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Materiaal meetcel(len) | gelegeerd staal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief draaibaar | no |
| Statief kantelbaar | no |
| Wandhouder | ✓ |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Platformconstructie | Vastgeschroefde lastplaat; glad oppervlak (afschroefbaar) |
| Meetcellen - aantal | 4 |

Functies

| | |
|--|------------------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Alibigeheugen | optioneel intern geheugen |
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen | 250.000 |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 40.000 |

KERN BFC 4T-4D



Vloerweegschaal met nauwkeurige uitlezing en met vastgeschroefd weegplateau (IP67)

| | |
|---|---|
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 kg |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken) |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - plateau | IP67 |
| Bescherming IP - meetcel | IP67 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

Interface

| | |
|------------|--|
| Interfaces | RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Alibigeheugen (optionele, factory) analog (0 - 10 V) (optionele) analog (4 - 20 mA) (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele) |
|------------|--|

compatibel met EasyTouch ✓

Stroomvoorziening

| | |
|--|------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |

| | |
|---|--|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5,9V, 1A |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 13 mm |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterij | 3 V CR2032 |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 11 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 22 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-252 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-132 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Levertijden | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1615×1330×360 mm |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 150 kg |
| Brutogewicht ca. | 205 kg |
| Verzendgewicht | 203 kg |

Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761492448 |
| Goederencode | 84238220 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

KERN BFC 4T-4D



Vloerweegschaal met nauwkeurige uitlezing en met vastgeschroefd weegplateau (IP67)

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

