


KERN BID 1T-4DS

KERN

Vloerweegschaal met meerdere bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



| | |
|---------------------------|----------|
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Weegcel type | KELI SQB |

| Scherm | |
|---------------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 110×35 mm |
| Scherm segmenten | 6 |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 25 mm |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|---|------------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 268×115×80 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1000×1000 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 1000×1000 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1000×1000×108 mm |
| Materiaal weegoppervlak | staal, gepoedercoat |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Materiaal meetcel(len) | staal |
| Materiaal onderbouw | staal, gepoedercoat |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Kabellengte | 5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 15 m |
| Plattformkonstruktion | Glad oppervlak, gelast |
| Meetcellen - aantal | 4 |

| Functies | |
|--|------------------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Alibigeheugen | optioneel intern geheugen |
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen | 250.000 |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |

| Categorie | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Vloerweegschaal |
| Productfamilie | BID |

| Meetsysteem | |
|---|--|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Weegbereik [Max] | 600 kg; 1500 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Linearisatie | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Resolutie | 6.000, 7.500 |
| Tarrabereik | 1500 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 1500 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Linearisatie in punten | 3 |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 1 kg; 2,5 kg |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Eenheden | kg g lb oz PCS tj HJ |
| Maximale kruip (15 minuten) | 800 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 1,6 kg |

KERN BID 1T-4DS



Vloerweegschaal met meerdere bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

| | |
|---|----------------------------|
| Telfunctie | ✓ |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP67 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| | 30 min |
| | 15 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| | 30 min |
| | 15 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

Interface

| | |
|------------|--|
| Interfaces | RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) |
|------------|--|

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| | UK |
| | US |
| | CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO |
| | AUS |
| | UK |
| | US |
| | CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Stroomvoorziening afneembaar | afneembaar |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V DC, 1000 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Binnen plus, buiten minus |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij | geen batterij |
| Accu | 6 V; 1.3 Ah |

| | |
|---|--|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 26 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 43 h |
| Accu oplaadtijd | 3 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Batterij/accu aangesloten | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-130 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Levertijden | 2 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 1050x1050x260 mm |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 75 kg |
| Brutogewicht ca. | 105 kg |
| Verzendgewicht | 103 kg |

Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761275546 |
| Goederencode | 84238220 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |


KERN BID 1T-4DS



Vloerweegschaal met meerdere bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

