

KERN BID 3T-3DM

KERN

Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione



Cella di carico tipo	KELI SQB
Collegamento della celle di carico	4-conduttori

Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,5 kg; 1 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display dimensioni	110×35 mm
Display retroilluminato	sì
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×1500 mm
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Celle di carico - numero	4
Piedini di livellamento regolabili	✓
Livella	✓
Supporto a parete	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	7
--------------------------------	---

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BID

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Numero di portata	2
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	1500 kg; 3000 kg
Divisione [d]	0,5 kg; 1 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Linearità	± 1,5 kg; 3 kg
Linearizzazione in punti	3
Riproducibilità	0,5 kg; 1 kg
Range di tara	3000 kg
Unità preimpostata	kg

	kg
	g
	lb
Unità di misura	oz
	PCS
	tj
	HJ

Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Peso minimo [Min]	10 kg; 20 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	2,5 kg; 5 kg

KERN BID 3T-3DM

KERN

Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 5 min 30 min 15 min
--	---

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off 5 min 30 min 15 min
--	---

Funzione PreTare	✓
------------------	---

Funzione di tara	manualmente (più volte)
------------------	-------------------------

Determinazione percentuale	✓
----------------------------	---

Funzione di conteggio	✓
-----------------------	---

Pesata tolleranza	✓
-------------------	---

Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
-------------------------------------	-------------------------

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
---	---

Livello di miscela/somma	Sum A
--------------------------	-------

Memoria fiscale	memoria interna opzionale
-----------------	------------------------------

Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
--	---------

Interfacce	RS-232 di serie Ethernet (opzionale, factory) USB (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory)
------------	---

Interfacce	USB-Host/Master (opzionale, factory) Spina di taratura (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)
------------	--

Protetta IP - display	IP65
-----------------------	------

Protetta IP - cella di carico	IP67
-------------------------------	------

Protetta IP - display	IP65
-----------------------	------

Protetta IP - cella di carico	IP67
-------------------------------	------

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
---	--

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
---	------------------

Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
---------------------------	----------------------

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
----------------------------	--------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
---	------------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
------------------------	--------------------------

Accumulatore tempo di carica	3 h
------------------------------	-----

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
---	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
---	------

Batteria	nessuna batteria
----------	------------------

Tipo di batteria/accumulatore	Pb
-------------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Umidità ambientale [Min]	0 %
--------------------------	-----

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
-------------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1270×1560×240 mm
--------------------------------	------------------

Peso netto	150 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Spedizioniere
----------------------	---------------

Peso netto ca.	150 kg
----------------	--------

Peso lordo ca.	170 kg
----------------	--------

Peso di spedizione	167 kg
--------------------	--------

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
--	---------

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-232
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-132
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

KERN BID 3T-3DM



Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

