


KERN BXC 3T-3M

KERN

Balança de chão de aço inoxidável com placa de pesagem aparafusada (IP67) e aparelho de avaliação de aço inoxidável, (IP68), opcionalmente com aferição



Avaliação da conformidade possível	✓
Célula de pesagem tipo	ZEMIC BM8H 1.5 ton
Ligação da célula de pesagem	6-condutores

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	160×60 mm
Ecrã segmentos	6
Ecrã altura de dígitos	48 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	232×150×77,3 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	1500×1250 mm
Dimensões superfície de pesagem	1500×1250 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1500×1250×85 mm
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	Aço inox
Material caixa do ecrã	aço inox
Material célula(s) de carga	aço inox
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna rotativa	no
Coluna inclinação	no
Suporte de parede	✓
Visor comprimento do cabo	5 m
Construção da plataforma	Placa de carga aparafusada; superfície lisa (desenroscável)
Células de carga - número	4

Funções

Função PreTare	✓
Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Determinação de percentagens	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente
Memória alibi	memória interna opcional

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de chão
Família de produto	BXC

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	3000 kg
Leitura [d]	1 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Linearidade	± 1,5 kg
Peso mínimo [Min]	20 kg
Resolução	3.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	3000 kg (M1)
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Linearização em pontos	2
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	2,5 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g ffa PCS %
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg g

KERN BXC 3T-3M



Balança de chão de aço inoxidável com placa de pesagem aparafusada (IP67) e aparelho de avaliação de aço inoxidável, (IP68), opcionalmente com aferição

Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	3.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	1 kg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	10 kg
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, n (qualquer número de peças)
Função Hold	✓
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	IP68
Protecção IP - plataforma	IP67
Protecção IP - célula de carga	IP68
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

Interface

Interfaces	RS-232 (opcional, factory) Ethernet (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memória Alibi (opcional, factory) análoga (0 - 10 V) (opcional, factory) análoga (4 - 20 mA) (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory) USB-Device (opcional, factory)
EasyTouch (ET) - Compatibilidade	vollständig
EasyTouch (ET) - Tipo de ligação	KUM

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 240 V AC
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Bateria	sem bateria
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	11 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	22 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	1 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-252
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-232
Número do artigo para calibração DAkKS	963-132
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1615×1330×345 mm
Método de envio	Transportadoras

KERN BXC 3T-3M



Balança de chão de aço inoxidável com placa de pesagem aparafusada (IP67) e aparelho de avaliação de aço inoxidável, (IP68), opcionalmente com aferição


Peso líquido aprox. 150 kg

Peso bruto aprox. 205 kg

Peso de envio 201 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

