


KERN CCA 100K-4M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking



Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) kg

Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓

Scherms

Type display	LCD
Scherms achtergrondverlichting	✓
Scherms cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	500×400 mm
Afmetingen weegoppervlak	500×400 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	500×400×140 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	metaal, gelakt
Materiaal plateau	Edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	1,5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m

Funcies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Omrekeningsfunctie	✓
PLU - totaal	100
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	1.500.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, 100
Bescherming IP - complete unit	IP23
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP65
Geheugenfunctie	✓

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telsysteem
Productfamilie	CCA

Meetsysteem

Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer	IFS 100K-2M
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]	6 kg
Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]	60 kg; 150 kg
Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,02 kg; 0,05 kg
Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]	100 mg
Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid	100 mg
Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid	0,02 kg; 0,05 kg
Linearisatie	±
Referentie weegschaal - Linearisatie	300 mg
Kwantiteits weegschaal - Linearisatie	0,02 kg; 0,05 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	300 mg
Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,02 kg; 0,05 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg

KERN CCA 100K-4M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking

Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	28

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
--	-------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Batterij	geen batterij
----------	---------------

Batterijaansluiting	Insteekklemmen
---------------------	----------------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
--	-----

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
---	------

Accu oplaadtijd	12 h
-----------------	------

Accu optioneel	Accu optioneel
----------------	----------------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
--	---

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229-216
--	-------------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-129-127
-------------------------------------	-------------


Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	4 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	930×545×480 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	19 kg
Verzendgewicht	48,7 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

