


KERN CCA 100K-5M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking



| | |
|---|----|
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | no |

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |

Ontwerp

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 500×400 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 500×400 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 500×400×140 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | metaal, gelakt |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Afreesinrichting kabellengte | 5 m |

Functies

| | |
|---|----------------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| PLU - totaal | 100 |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 7.500.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 20 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 200 mg |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, 100 |
| Bescherming IP - complete unit | IP23 |
| Bescherming IP - plateau | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telsysteem |
| Productfamilie | CCA |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Referentie weegschaal - artikelnummer | TEWJ 600-2M-B |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer | IFS 100K-2M |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max] | 0,6 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 0,02 kg; 0,05 kg |
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 10 mg |
| Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid | 10 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid | 0,02 kg; 0,05 kg |
| Linearisatie | ± |
| Referentie weegschaal - Linearisatie | 30 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie | 0,02 kg; 0,05 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 6 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 30 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,02 kg; 0,05 kg |

KERN CCA 100K-5M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergegeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking

Aantal toetsen voor bediening 28

Interface

Interfaces RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen

EURO
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel

EURO
AUS
UK
US
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 - 240 V

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Type batterij/accu Pb

Batterijaansluiting Insteekklemmen

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 18 h

Accu oplaadtijd 12 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 0 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk ✓

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-229-216

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-129-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 4 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 930×545×485 mm

Verzendmethode Pakketdienst


Nettogewicht ca. 16 kg

Brutogewicht ca. 18 kg

Verzendgewicht 49,2 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

