

KERN CIB 10K-3

KERN

Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CIB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	15 kg
Afreesbaarheid [d]	0,001 kg
Reproduceerbaarheid	0,001 kg
Linearisatie	± 0,002 kg
Resolutie	15.000
Tarrabereik	15 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	15 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,003 kg
Maximale kruip (15 minuten)	4 g
Maximale kruip (30 minuten)	8 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	blauw, geel, groen, rood
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte	18 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×330×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	315×215 mm
Afmetingen weegoppervlak	315×215 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Afreesinrichting kabel lengte	5 m

Functies

PreTare-functie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	500 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	5 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Bescherming IP - meetcel	IP65
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	34

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1000 mA
Type batterij/accu	Pb
Batterijaansluiting	Insteekklemmen

KERN CIB 10K-3

KERN

Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen

Accu	6 V, 4 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	90 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	160 h
Accu oplaadtijd	14 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	385×400×150 mm
Nettogewicht	3,99 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,184 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkS
+3 DAYS