

KERN CKE 16K0.05

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 320.000 delen



| Categorie | |
|--------------------------------------|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | CKE |
| Meetsysteem | |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 16 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,00005 kg |
| Resolutie | 320.000 |
| Linearisatie | ± 0,00025 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,0001 kg |
| Eenheden | kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 15 kg (F1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 5 kg; 10 kg; 15 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,0005 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 1 g |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |

| Maximale kruip (15 minuten) | 500 mg |
|---|---|
| Approval | |
| CE-teken | ✓ |
| Scherm | |
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 120×38 mm |
| Scherm segmenten | 7 |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Ontwerp | |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 350×390×120 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 340×240×21 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | ABS-kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 340×240 mm |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Waterpas | ✓ |
| Functies | |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Haak (bij de levering inbegrepen) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 320.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 50 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 500 mg |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken) |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min 2 min |

KERN CKE 16K0.05

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 320.000 delen

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| | 1 min 30 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5,9V, 1A |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterij | 4×1.5 V AA |
| Batterijaansluiting | Batterijhouder |
| Batterij oplaadtijd | 20 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 24 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 48 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 470×470×190 mm |
| Nettogewicht | 6,5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
| Brutogewicht ca. | 8 kg |
| Verzendgewicht | 8,4 kg |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-128 |
|-------------------------------------|---------|


| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |
|---|---------|

Interface

| | |
|-----------------------------------|---|
| Interfaces | RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele) |
| EasyTouch (ET) - Type aansluiting | RS232 (+optionale Schnittstellen) |
| EasyTouch (ET) - Compatibiliteit | vollständig |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

