

KERN CKE 36K0.1

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 360.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CKE

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	36 kg
Afreesbaarheid [d]	0,0001 kg
Reproduceerbaarheid	0,0002 kg
Linearisatie	± 0,0005 kg
Resolutie	360.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	30 kg (E2)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg; 20 kg; 30 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,001 kg
Maximale kruip (15 minuten)	1 g
Maximale kruip (30 minuten)	2 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg g gn dwt ozt lb oz

	ffa PCS
--	------------

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	120×38 mm
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×390×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	340×240 mm
Afmetingen weegoppervlak	340×240 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	340×240×21 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

PreTare-functie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	360.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min

KERN CKE 36K0.1

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 360.000 delen

Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
---------------	----------------------------

Aantal toetsen voor bediening	7
-------------------------------	---

Interface

Interfaces	RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele)
------------	---

EasyTouch (ET) - Compatibiliteit	vollständig
----------------------------------	-------------

EasyTouch (ET) - Type aansluiting	RS232 (+optionale Schnittstellen)
-----------------------------------	-----------------------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
------------------------------	----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
--	------------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
---	------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
--	------------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5,9V, 1A
--	----------

Type batterij/accu	Li-Ion
--------------------	--------

Batterij	4×1.5 V AA
----------	------------

Batterijaansluiting	Batterijhouder
---------------------	----------------

Batterij oplaadtijd	20 h
---------------------	------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
---	------

Accu oplaadtijd	8 h
-----------------	-----

Accu optioneel	Accu optioneel - intern
----------------	-------------------------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×470×190 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht	6,5 kg
--------------	--------

Verzendmethode	Pakketsdienst
----------------	---------------

Nettogewicht ca.	7 kg
------------------	------

Brutogewicht ca.	8 kg
------------------	------

Verzendgewicht	8,4 kg
----------------	--------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

