

KERN CKE 65K0.2

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 325.000 delen



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | CKE |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 65 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,0002 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,0004 kg |
| Linearisatie | ± 0,001 kg |
| Resolutie | 325.000 |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 60 kg (E2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 20 kg; 40 kg; 60 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,002 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| | g |
| | gn |
| | dwt |
| | ozt |
| | lb |
| | oz |

| | |
|--|-----|
| | ffa |
| | PCS |

Scherm

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 120×38 mm |
| Scherm segmenten | 7 |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

Ontwerp

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 350×390×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 340×240 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 340×240 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 340×240×21 mm |
| Materiaal behuizing | ABS-kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|---|
| PreTare-functie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Haak (bij de levering inbegrepen) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 325.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 200 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken) |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 5 min |
| | 2 min |
| | 1 min |
| | 30 min |
| | 60 min |
| | 30 sec |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min |
| | 2 min |
| | 1 min |
| | 30 min |

KERN CKE 65K0.2

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 325.000 delen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
|----------------|----------------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
|-------------------------------|---|

Interface

| | |
|------------|---|
| Interfaces | RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele) |
|------------|---|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| EasyTouch (ET) - Compatibiliteit | vollständig |
|----------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EasyTouch (ET) - Type aansluiting | RS232 (+optionale Schnittstellen) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
|------------------------------|----------------|

| | |
|--|------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
|--|------------------------|

| | |
|---|------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
|---|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
|--|------------------------------|

| | |
|--|----------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5,9V, 1A |
|--|----------|

| | |
|--------------------|--------|
| Type batterij/accu | Li-Ion |
|--------------------|--------|

| | |
|----------|------------|
| Batterij | 4×1.5 V AA |
|----------|------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Batterijaansluiting | Batterijhouder |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|------|
| Batterij oplaadtijd | 20 h |
|---------------------|------|

| | |
|--|------|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 24 h |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 48 h |
|---|------|

| | |
|-----------------|-----|
| Accu oplaadtijd | 8 h |
|-----------------|-----|

| | |
|----------------|-------------------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
|----------------|-------------------------|

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
|----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
|----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
|---------------------------------|------|

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-129 |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |
|---|---------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------|-----|
| Levertijden | 1 d |
|-------------|-----|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 470×470×190 mm |
|-------------------------------|----------------|

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 6,5 kg |
|--------------|--------|

| | |
|----------------|--------------|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
|----------------|--------------|

| | |
|------------------|------|
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
|------------------|------|

| | |
|------------------|------|
| Brutogewicht ca. | 8 kg |
|------------------|------|

| | |
|----------------|--------|
| Verzendgewicht | 8,4 kg |
|----------------|--------|

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

