

# KERN CKE 6K0.02

# KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 300.000 delen



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CKE

## Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 g
Afreesbaarheid [d]	0,02 g
Reproduceerbaarheid	0,04 g
Linearisatie	± 0,2 g
Resolutie	300.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	2 kg; 4 kg; 6 kg
Inslingertijd	3 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,2 g

Bauart der Waage Weegschaal met één bereik

Eenheden	kg
	g
	gn
	dwt
	ozt
	lb
	oz
	ffa
PCS	

Maximale kruip (15 minuten)	200 mg
Maximale kruip (30 minuten)	400 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	120×38 mm
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte	25 mm

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×390×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	340×240 mm
Afmetingen weegoppervlak	340×240 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	340×240×21 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

PreTare-functie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	300.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	20 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	200 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)

# KERN CKE 6K0.02

# KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 300.000 delen

Aantal toetsen voor bediening 7

## Interface

Interfaces RS-232 (optioneel)  
Ethernet (optionele)  
Bluetooth BLE (v4.0) (optionele)  
USB-Device (optionele)  
KUP  
WiFi (optionele)

compatibel met EasyTouch ✓

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO  
UK  
US  
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO  
UK  
US  
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Stroomvoorziening afneembaar afneembaar

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5,9V, 1A

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 13 mm

Type batterij/accu Li-Ion

Batterij 4×1.5 V AA

Batterijaansluiting Batterijhouder

Batterij oplaadtijd 20 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 24 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 48 h

Accu oplaadtijd 8 h

Accu optioneel Accu optioneel - intern

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

## Approval

CE-teken ✓

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 470×470×190 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 7 kg

Brutogewicht ca. 8 kg

Verzendgewicht 8,4 kg

## Productinformatie


GTIN/EAN-nummer 404576 1357501

Goederencode 90160010

REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

