

# KERN CKE 8K0.05

# KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 160.000 punti



## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

Tipo di display LCD  
 Display dimensioni 120×38 mm  
 Display retroilluminato sì  
 Display barrette 7  
 Display altezza cifre 25 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 350×390×120 mm  
 Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) 340×240×21 mm  
 Materiale alloggiamento del display Plastica  
 Materiale alloggiamento Plastica ABS  
 Materiale piatto di pesata acciaio inox  
 Dimensioni superficie di pesata (L×P) 340×240 mm  
 Piedini di livellamento regolabili ✓  
 Livella ✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando 7  
 Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete 5 min  
 2 min  
 1 min  
 30 min  
 Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 5 min  
 2 min  
 1 min  
 30 min  
 60 min  
 30 sec  
 Funzione PreTare ✓  
 Funzione di tara manualmente (più volte)  
 Funzione di conteggio ✓  
 Pesata tolleranza ✓  
 Pesata tolleranza - tipo di segnale acusticamente visivo  
 Pesate sottobilancia Gancio (incluso nella consegna)  
 RS-232 (opzionale)  
 Ethernet (opzionale)  
 Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale)  
 USB-Device (opzionale)  
 KUP  
 WiFi (opzionale)

## Categoria

Marchio KERN  
 Categoria di prodotto Bilance industriali  
 Gruppo di prodotti Bilancia contapezzi  
 Famiglia di prodotti CKE

## Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica  
 Sistema di pesata Estensimetro  
 Portata [Max] 8 kg  
 Divisione [d] 0,00005 kg  
 Risoluzione 160.000  
 Linearità ± 0,00015 kg  
 Riproducibilità 0,00005 kg  
 Unità preimpostata kg  
 Unità di misura kg  
 g  
 gn  
 dwt  
 ozt  
 lb  
 oz  
 ffa  
 PCS  
 Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno  
 Peso di calibrazione consigliato 8 kg (F1)  
 Possibili punti di regolazione 2 kg; 5 kg; 8 kg  
 Tempo di stabilizzazione 3 s  
 Tempo di riscaldamento 120 min  
 Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,0005 kg  
 Scorrimento massimo (15 minuti) 500 mg  
 Scorrimento massimo (30 minuti) 1 g

# KERN CKE 8K0.05

# KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 160.000 punti

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	50 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	500 mg
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	160.000

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Inserito per batteria
Batteria tempo di carica	20 h

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×470×190 mm
Peso netto	6,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	8,4 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

