

KERN CKE 8K0.05

KERN

Balança de contagem de uso intuitivo laboratorial, manuseamento simples, resolução de contagem até 160.000 pontos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CKE

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	8 kg
Leitura [d]	0,00005 kg
Reprodutibilidade	0,00005 kg
Linearidade	± 0,00015 kg
Resolução	160.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	8 kg (F1)
Possíveis pontos de ajuste	2 kg; 5 kg; 8 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,0005 kg
Fluência máxima (15 minutos)	500 mg
Fluência máxima (30 minutos)	1 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	120×38 mm
Ecrã segmentos	7
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	350×390×120 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	340×240 mm
Dimensões superfície de pesagem	340×240 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	340×240×21 mm
Material da caixa	Plástico ABS
Material superfície de pesagem	aço inox
Material caixa do ecrã	Plásticos
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Função PreTare	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Pesagens em suspensão	Gancho (incluído na entrega)
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	160.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	50 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	500 mg
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, n (qualquer número de peças)
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	5 min 2 min

KERN CKE 8K0.05

KERN

Balança de contagem de uso intuitivo laboratorial, manuseamento simples, resolução de contagem até 160.000 pontos

	1 min 30 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

Interface

Interfaces	RS-232 (opcional) Ethernet (opcional) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional) USB-Device (opcional) KUP WiFi (opcional)
EasyTouch (ET) - Compatibilidade	vollständig
EasyTouch (ET) - Tipo de ligação	RS232 (+optionale Schnittstellen)

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5,9V, 1A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Bateria	4× 1.5 V AA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	20 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	24 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	48 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	470×470×190 mm
Peso líquido	6,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envio	8,4 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

