

# KERN CPE 30K-3

**KERN**

Balança de mesa compacta para contagem rápida e simples, aplicações de verificação do peso e muito mais, resolução de contagem de 60 000 pontos



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CPE

## Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensômetro
Gama de pesagem [Max]	30 kg
Leitura [d]	0,001 kg
Resolução	30.000
Linearidade	± 0,003 kg
Reprodutibilidade	0,001 kg
Unidades de medição	kg g PCS
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (F2); 2 kg (F2)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg; 20 kg; 30 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,005 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Fluência máxima (30 minutos)	8 g
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Fluência máxima (15 minutos)	4 g

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	LED branco
Ecrã altura de dígitos	20 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	340×320×115 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	230×300 mm
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Nível de bolha	✓

## Funções

Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	60.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	500 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	5 g
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	20

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

# KERN CPE 30K-3

# KERN

Balança de mesa compacta para contagem rápida e simples, aplicações de verificação do peso e muito mais, resolução de contagem de 60 000 pontos

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Bateria capacidade	4.000 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Acumulador tempo de operação - com retroiluminação	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	50 h

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	15 %
Humidade ambiente [Max]	85 %

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	415×375×185 mm
Peso líquido	3,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envio	5,8 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

