

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

## Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno, opcionalmente con homologación

### Características

- EWJ 600-3/EWJ 6000-2: La resolución del sistema de medición, extraordinariamente alta 600.000 puntos proporciona la máxima precisión en caso de márgenes de pesaje elevados
- Numerosas funciones, incluidas las estadísticas, de recetas y de totalización
- Pesaje con rango de tolerancia: Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
- Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel
- Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento

- Indicador de capacidad: Una barra gráfica muestra el rango de pesaje que queda aun libre
- KERN EWJ/-H/-M: Interfaz USB para transmitir datos de pesaje al ordenador, impresora etc.
- Parabrisas pequeño de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje **A**, **B**, extraíble, espacio de pesaje A×P×A 134×128×80 mm
- 1** KERN EWJ 300-3H: Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A 155×175×217 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

### Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 21 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable
  - A** Ø 80 mm
  - B** Ø 120 mm
  - C** Ø 135 mm, véase foto grande
  - D** A×P 155×145 mm
- Temperatura ambiente admisible
  - KERN EWJ: 10 °C/35 °C
  - KERN EWJ-M: 10 °C/35 °C


### ESTÁNDAR



### OPCIÓN



### FÁBRICA



Modelo	Campo de pesaje [Max]	Lectura [d]	Valor de verificación [e]	Carga mín. [Min]	Linealidad [g]	Dimensiones totales A×P×A mm	Plato de pesaje	Opciones	
								Homologación	Cert. de calibración
<b>KERN</b>	g	g	g	g	g	mm		<b>M II</b> KERN	DAkKS acr. KERN
<b>EWJ 300-3H</b>	300	0,001	-	-	± 0,005	220×340×321	<b>A</b>	-	963-127
<b>EWJ 300-3</b>	300	0,001	-	-	± 0,005	220×340×90	<b>A</b>	-	963-127
<b>EWJ 600-3</b>	600	0,001	-	-	± 0,005	220×340×105	<b>B</b>	-	963-103
<b>EWJ 3000-2</b>	3000	0,01	-	-	± 0,05	220×340×105	<b>C</b>	-	963-127
<b>EWJ 6000-2</b>	6000	0,01	-	-	± 0,05	220×340×105	<b>D</b>	-	963-104
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.									
<b>EWJ 600-2M</b>	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	220×340×90	<b>B</b>	965-216	963-127
<b>EWJ 6000-1M</b>	6000	0,1	1	5	± 0,3	220×340×105	<b>D</b>	965-217	963-128
Variantes sin interfaz de datos									
<b>EWJ 600-2SM</b>	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	220×340×90	<b>B</b>	965-216	963-127
<b>EWJ 6000-1SM</b>	6000	0,1	1	5	± 0,3	220×340×105	<b>D</b>	965-217	963-128