

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- EWJ 600-3/EWJ 6000-2: La risoluzione eccezionalmente alta a 600.000 punti del sistema di misura garantisce la massima precisione per portate elevate
- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione

- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione indica la capacità di pesata ancora disponibile
- KERN EWJ/-H/-M: Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc.
- Gabbietta antivento piccolo di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, **B**, removibile, espace de pesée L×P×A 134×128×80 mm
- 1** KERN EWJ 300-3H: Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare. Camera di pesata L×P×A 155×175×217 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura




Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 21 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
 - A** ø 80 mm
 - B** ø 120 mm
 - C** ø 135 mm, raffigurato in grande
 - D** L×P 155×145 mm
- Temperatura ambiente ammessa
KERN EWJ: 10 °C/35 °C
KERN EWJ-M: 10 °C/35 °C

Accessori

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN EWJ-A04S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 57 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca 6,5 h, KERN EWJ-A06
- Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione wireless di dati su PC o tablet, supporta Bluetooth 2.0 e 4.0, non montabile successivamente, KERN PFB-A10
- KERN EWJ/-H/-M: Software BalanceConnection per la registrazione o la trasmissione flessibile dei valori misurati, compatibile con Microsoft® Excel, Access e altre applicazioni, Materiale in dotazione: Link per scaricare 1 licenza, KERN SCD-4.0-DL
- Per ulteriori dettagli, un'ampia gamma di accessori e stampanti adatte vedi *Accessori*


DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



| Modello | Portata [Max] g | Divisione [d] g | Divisione omologata [e] g | Carico min. [Min] g | Linearità g | Dimensioni totali L×P×A mm | Piatto di pesata | Su richiesta | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Omologazione | Certificato DAkkS |
| KERN | | | | | | | | M II KERN | DAkkS KERN |
| EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | - | - | ± 0,005 | 220×340×321 | A | - | 963-127 |
| EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | - | - | ± 0,005 | 220×340×90 | A | - | 963-127 |
| EWJ 600-3 | 600 | 0,001 | - | - | ± 0,005 | 220×340×105 | B | - | 963-103 |
| EWJ 3000-2 | 3000 | 0,01 | - | - | ± 0,05 | 220×340×105 | C | - | 963-127 |
| EWJ 6000-2 | 6000 | 0,01 | - | - | ± 0,05 | 220×340×105 | D | - | 963-104 |
| Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo. | | | | | | | | | |
| EWJ 600-2M | 600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ± 0,03 | 220×340×90 | B | 965-216 | 963-127 |
| EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | ± 0,3 | 220×340×105 | D | 965-217 | 963-128 |
| Varianti senza interfaccia dati | | | | | | | | | |
| EWJ 600-2SM | 600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ± 0,03 | 220×340×90 | B | 965-216 | 963-127 |
| EWJ 6000-1SM | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | ± 0,3 | 220×340×105 | D | 965-217 | 963-128 |