

# SAUTER FA 100

**KERN**

Dynamomètre mécanique avec fonction « Peak Hold » ; nouveau avec un boîtier en aluminium robuste et un design moderne



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Dynamomètre mécanique
Famille de produits	FA

## Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	100 N
Lecture force [d] (N)	0,5 N
Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Tolérance (% de [Max])	1%
Directions de force	traction compression
Unité pré réglée	N

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	233×66×53 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	233×66×53 mm
Matériau boîtier	aluminium
Montage - Application de la force	Filetage mâle M6

## Fonctions

Fonction Peak	✓
---------------	---

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction)	961-1610
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression)	961-2610
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression)	961-3610

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×160×62 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	0,931 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761493995
Numéro de marchandise	90248000
Classification REACH	pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

