

KERN FCB 15K-3DM

KERN

La nueva FCB: Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces, homologación opcional



Categoría

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanza industrial |
| Grupo de producto | Balanza de mesa |
| Familia de productos | FCB |

Sistema de medición

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de balanza | Balanza multidivisión |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Campo de pesaje [Max] | 6 kg; 15 kg |
| Lectura [d] | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Reproducibilidad | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Linealidad | ± 0,002 kg; 0,005 kg |
| Peso mínimo [Min] | 0,04 kg |
| Resolución | 3.000, 3.000 |
| Rango de tara | 15 kg |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 15 kg (F2) |
| Posibles puntos de ajuste | 5 kg; 10 kg; 15 kg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Tiempo de calentamiento | 10 min; 10 min |
| Carga excéntrica a 1/3 [Max] | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Unidad predefinida | kg |
| | kg |
| | g |
| | gn |
| | dwt |
| Unidades de medición | ozt |
| | ct |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | PCS |
| | % |
| Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad) | kg g |
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓ |
| Célula de pesaje tipo de carga | aluminio IP65 recubierto de silicona |

Pantalla

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla retroiluminación | sí |
| Pantalla tamaño | 120×38 mm |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Lenguajes de interfaz de usuario | Inglés Lenguaje simbólico |

Diseño

| | |
|---|------------------|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 322×267×91 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 325×270×105 mm |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 252×225 mm |
| Dimensiones superficie de pesaje | 252×225 mm |
| Material de carcasa | plástico |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material carcasa de pantalla | Plásticos |
| Material célula(s) de carga | aluminio |
| Nivel de burbuja | ✓ |
| Tornillos nivelantes ajustables | ✓ |
| Seguro de transporte - par de torsión | 0,4 Nm |

Funciones

| | |
|--|-------------------------|
| Función de memoria total | ✓ |
| Nivel de formulación/suma | Sum A |
| Determinación de porcentajes | ✓ |
| Función de conversión | ✓ |
| Pesaje de tolerancia | ✓ |
| Pesaje de tolerancia - tipo de señal | acústicamente visual |
| Pesajes inferiores | No |
| Memoria fiscal | memoria interna |
| Memoria fiscal - número de posiciones de memoria | 250.000 |
| Función Standby | ✓ |
| Función de contaje | ✓ |
| Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio) | 30.000 |

KERN FCB 15K-3DM

La nueva FCB: Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces, homologación opcional

| | |
|--|--|
| Se puede indicar el peso de referencia de conteo | ✓ |
| Peso parcial mínimo al contar piezas | 500 mg |
| Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 5 g |
| Posible cantidad de referencia | 5, 10, 20, 50, free, Input |
| Protección IP - unidad completa | - |
| Protección IP - pantalla | sin protección IP |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
| Memoria - tamaño total | 0,016 GB |
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador | 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec |
| Función de tara | manualmente (varias veces) |
| Número de teclas de manejo | 6 |

Interfaz

| | |
|-----------------------------------|--|
| Interfaces | RS-232 (opcional) Ethernet (opcional) Memoria fiscal Bluetooth BLE (v4.0) (opcional) USB-Device (opcional) KUP WiFi (opcional) |
| EasyTouch (ET) - Compatibilidad | vollständig |
| EasyTouch (ET) - Tipo de conexión | KUP |

Alimentación

| | |
|--|-----------------------------------|
| Alimentación suministrada | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO UK US CH |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO UK US CH |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 5,9V, 1A |
| Tipo de batería / acumulador | Li-Ion |
| Pila tiempo de carga | 20 h |

| | |
|--|---------------------|
| Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 24 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 48 h |
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
| Acumulador opcional | Acumulador opcional |

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiental [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiental [Max] | 40 °C |
| Humedad ambiental [Min] | 0 % |
| Humedad ambiental [Max] | 80 % |
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 60 °C |

Homologación

| | |
|---|--------------------|
| Marca CE | ✓ |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | ✓ |
| Clase de precisión | III |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 0,002 kg; 0,005 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación | 961-248 |
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 965-228 |
| Número de artículo para calibración DAkKS | 963-128 |
| Número de artículo para certificado de conformidad | 969-517 |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 395×335×200 mm |
| Peso neto | 3,63 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 3,8 kg |
| Peso bruto aprox. | 4,6 kg |
| Peso de envío | 5,3 kg |

KERN FCB 15K-3DM




La nueva FCB: Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces, homologación opcional

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

